



## Kulmajyrsin 90° MEV, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 50/5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	226400 50/5
GTIN	4960664914111
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Malli:

Korkean suoritusosan jyrsin, jossa on uusi kolmikulmainen kääntöterä kulma- ja urajyrsintään ja interpolaatioon sekä vähäiset lastuamisvoimat ja hyvä stabiilisuus.

### Tekninen kuvaus

Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	44,25 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	40 mm
Terän Ø $D_c$	50 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,26 astetta
Varren Ø $D_s$ h6	32 mm
Sopiva kääntöterä	TOMT060508
Kääntöterän ruuvi	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{\min}$	95 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	6 mm
Kokonaispituus $L_{\text{ges}}$	120 mm
Terien lkm Z	5
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{\max}$	98 mm

Ø D <sub>3</sub>	45 mm
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	229723 1
-------------------------	----------