



Kulmajyrsin 90° MEV, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 25/3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	226400 25/3
GTIN	4960664914067
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Korkean suoritusosan jyrsin, jossa on uusi kolmikulmainen kääntöterä kulma- ja urajyrsintään ja interpolaatioon sekä vähäiset lastuamisvoimat ja hyvä stabiilisuus.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	6 mm
Sopiva kääntöterä	TOMT060508
Varren Ø D_3 h6	20 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\ max}$	19,25 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\ max}$	0,6 astetta
Kokonaispituus $L_{\ ges}$	120 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{\ max}$	48 mm
Ulkoneman pituus L_1	29 mm
Terän Ø D_c	25 mm
Kääntöterän ruuvi	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{\ min}$	45 mm
Ø D_3	20 mm
varren malli	Lieriövarsi.

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	229723 1
-------------------------	----------