



## Kulmajyrsin 90° MEV, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 32/4mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	226400 32/4
GTIN	4960664914098
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Malli:

Korkean suoritustason jyrsin, jossa on uusi kolmikulmainen kääntöterä kulma- ja urajyrsintään ja interpolaatioon sekä vähäiset lastuamisvoimat ja hyvä stabiilisuus.

### Tekninen kuvaus

Terän Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	26,25 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	59 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	62 mm
Terien lkm Z	4
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	6 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	32 mm
Kääntöterän ruuvi	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Varren Ø D <sub>3</sub> h6	25 mm
Sopiva kääntöterä	TOMT060508
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	0,44 astetta
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	130 mm
Ø D <sub>3</sub>	27 mm
varren malli	Lieriövarsi.

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	229723 1
-------------------------	----------