

**Kulmajyrsin 90° MEV, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 40/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	226420 40/5
GTIN	4960664914272
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Korkean suoritusosan jyrsin, jossa on uusi kolmikulmainen kääntöterä kulma- ja urajyrsintään ja interpolaatioon sekä vähäiset lastuamisvoimat ja hyvä stabiilisuus.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	6 mm
Sopiva kääntöterä	TOMT060508
KiinnitysreiänØ	16 mm
Terien lkm Z	5
Porrastuspituus L kun α_{\max}	34,25 mm
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\max}	78 mm
Terän Ø D_c	40 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\min}	75 mm

Kääntöterän ruuvi	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Porrastuskulma α_{\max}	0,33 astetta
$\varnothing D_3$	35 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	229723 1
-------------------------	----------