



## Kulmajyrsin 90° MEV, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 20/3mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	226410 20/3
GTIN	4960664914234
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Malli:

Korkean suoritusosan jyrsin, jossa on uusi kolmikulmainen kääntöterä kulma- ja urajyrsintään ja interpolaatioon sekä vähäiset lastuamisvoimat ja hyvä stabiilisuus.

### Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Kokonaispituus $L_{ges}$	30 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	0,8 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	38 mm
Sopiva kääntöterä	TOMT060508
Kiinnityskierre M	M10
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	14,25 mm
Kääntöterän ruuvi	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	35 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	6 mm
Terän $\varnothing D_c$	20 mm
$\varnothing D_3$	15 mm

varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	229723 1
-------------------------	----------