



Kulmajyrsin 90° MEV, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 32/4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	226410 32/4
GTIN	4960664914258
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Korkean suoritustason jyrsin, jossa on uusi kolmikulmainen kääntöterä kulma- ja urajyrsintään ja interpolaatioon sekä vähäiset lastuamisvoimat ja hyvä stabiilisuus.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	TOMT060508
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	59 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	26,25 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,44 astetta
Kiinnityskierre M	M16
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	6 mm
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
Terien lkm Z	4
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	62 mm
Kääntöterän ruuvi	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Terän Ø D _c	32 mm
Ø D ₃	27 mm

varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	229723 1
-------------------------	----------