

**Kulmajyrsin 90° MEV, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	226420 50/5
GTIN	4960664914289
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Korkean suoritusosan jyrsin, jossa on uusi kolmikulmainen kääntöterä kulma- ja urajyrsintään ja interpolaatioon sekä vähäiset lastuamisvoimat ja hyvä stabiilisuus.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	50 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,26 astetta
Terien lkm Z	5
Sopiva kääntöterä	TOMT060508
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	95 mm
Kääntöterän ruuvi	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	98 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	44,25 mm
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	6 mm
Kiinnitysreiän \emptyset	22 mm
$\emptyset D_3$	45 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	229723 1
-------------------------	----------