



Kulmajyrsin 90° MEV, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 32/4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	226420 32/4
GTIN	4960664914265
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Korkean suoritusosan jyrsin, jossa on uusi kolmikulmainen kääntöterä kulma- ja urajyrsintään ja interpolaatioon sekä vähäiset lastuamisvoimat ja hyvä stabiilisuus.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	6 mm
Kiinnitysreiän Ø	16 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\max}	62 mm
Terän Ø D_c	40 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\min}	59 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,44 astetta
Terien lkm Z	4
Porrastuspituus L kun α_{\max}	26,25 mm
Kokonaispituus L_{ges}	35 mm
Kääntöterän ruuvi	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)

Sopiva kääntöterä	TOMT060508
Ø D ₃	27 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	229723 1
-------------------------	----------