



Kulmajyrsin 90° MEV, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 25/3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	226410 25/3
GTIN	4960664914241
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Korkean suoritustason jyrsin, jossa on uusi kolmikulmainen kääntöterä kulma- ja urajyrsintään ja interpolaatioon sekä vähäiset lastuamisvoimat ja hyvä stabiilisuus.

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	45 mm
Sopiva kääntöterä	TOMT060508
Kokonaispituus L _{ges}	35 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,6 astetta
Terien lkm Z	3
Kääntöterän ruuvi	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	6 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	19,25 mm
Terän Ø D _c	32 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	48 mm
Kiinnityskierre M	M12
Ø D ₃	20 mm

varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	229723 1
-------------------------	----------