



Puristuspihdit liitinholkeille, johdinpoikkipinnoille: 10mm²



Tilaustiedot

Tilausnumero	729456 10
GTIN	4062406566821
Tuoteluokka	72B

Kuvaus

Malli:

Teräsrunko, leuat siirtyvät vipumekanismin avulla. Määritetyt puristusvoimat toteutuvat tarkasti rakenteeseen sisältyvän ohjainsalvan ansiosta.

Tarkka **yhdensuuntainen puristus**, synkronisesti käytettävät puristusleuat. DIN-standardin mukainen **nelikulmapuristus** = ihanteelliset kontaktipinnat.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	190 mm
johdinpoikkipinnoille	0,08 - 10 mm ²
Standardi	DIN 46228
Tuotetyyppi	Puristuspihdit