



Vääntömomentin tarkistuslaite momenttiavaimelle "SmartCheck USB", Suurin kiristysmomentti: 400Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	654651 400
GTIN	4018754324873
Tuoteluokka	60N

Kuvaus

Malli:

Säädettävä ja joustava vääntömomentin tarkistuslaite, jossa on käännettävä näyttö ja runko. Asennus mahdollista vaak- ja pystyasentoon. Kääntövarsi voidaan kiinnittää kuljetusta varten.

Micro-USB-liittymä tietojen vieniä ja sähkövirtaa varten. Muisti 250 mittausarvolle.

3 käyttötapaa: Muuttuva näyttö (**Track**), **taipumispuheen tunnistus (First-Peak)**, **huippuarvon näyttö (Peak-Hold)**.

Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin.

- **Luja. Integroitu optinen ja akustinen ylikuormitus suojaus huolehtii pitkäikäisyydestä.**
- **Täsmällinen. Näyttöpoikkeama on vain ± 1 %, mikä takaa mahdollisimman luotettavat mittaus tiedot.**
- **Käyttövalmis. Integroidun, suurella mittausalueella varustetun anturin ansiosta käyttö voidaan aloittaa heti.**
- **Joustava. SmartCheck voidaan sijoittaa lähes minne tahansa. Asennus vaakasuoraan tai kohtisuoraan - harkitut kiinnityspisteet, kompakti rakenne ja käännettävä näyttö mahdollistavat kaikenlaisen asennuksen.**
- **Yksilöllinen. Käytettävissä on kolme käyttötilaa (Trak, First Peak, Peak Hold) ja kolme mittayksikköä (N·m, ft·lb, in·lb). Tavoitevääntömomentti ja toleranssit mittausarvon arviointia varten voidaan määrätä yksilöllisesti.**
- **Riippumaton. Käyttöön työpisteissä ilman omaa pistorasiaa. Verkkolaitteen kautta tapahtuvan käytön lisäksi myös paristokäyttö on mahdollista.**

- **Käännettävissä. SmartCheck on säädettävissä omaan katselukulmaan sopivaksi. Näytön lisäksi myös näytönpidikettä ja runko-osaa voidaan kääntää 180°.**
- **Tallentaa enintään 250 tietuetta. Mukana päivämäärä ja aikaleima.**
- **Tietojen vieni ja valinnainen virransyöttö Micro-USB-liittymän kautta.**
- **Dokumentointiohjelmo ladattavissa ilmaiseksi.**

Etu:

Pienikokoinen ja muunneltava vääntömomentin tarkistuslaite. Verkkolaite- tai paristokäyttöinen.

Käyttö:

Momenttiruuvitaltojen ja -avainten säätö ja tarkastus asteikolla tai ilman.

Toimituksen sisältö:

Mukana verkkolaite ja Software SmartCheck USB arvojen lähettämiseen ja tarkastustodistuksen laatimiseen. Kestävässä muovilaukussa.

Huomautus:

Sopiva Bluetooth-moduuli saatavana eShopista (nro 52110222).

Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	400 Nm
Näyttölaitteen leveys	120 mm
Näyttölaitteen korkeus	124 mm
Nelikulmaliitântä	3/4 tuuma
Paino	5,69 kg
Mittausalue	40 - 400 Nm
Näyttölaitteen syvyys	167 mm
Mittaustarkkuus vääntömomentti	± 1 %
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kiristyssuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Liitântä	USB-liitântä.
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kalibrointi	O4
Tuotetyyppi	Vääntömomentin tarkistuslaite

Palvelut

DAkS-kalibrointi molemmin puolin Vääntömomentin tarkistuslaite/-anturi Suurin kiristysmomentti 1000/2 Nm	020150 1000/2
--	---------------

Kalibrointi molemmin puolinVääntömomentin
tarkistuslaite/-anturi Suurin kiristysmomentti 400/2 Nm

020140 400/2