

**Akkukäyttöinen kuumailmapuhallin 18 V, Tyyppi: 063993****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078323 063993
GTIN	4007841063993
Tuoteluokka	07E

Kuvaus**Malli:**

Kompakti akkukäyttöinen kuumailmapuhallin mobile heat MH 5 sisältää neljä käyttökohtaista ohjelmaa. Ilmamäärä säädettävissä digitaalisesti kuudella portaalla (enintään 300 l/min).

Toimituksen sisältö:

Versio ilman akkua ja laturia, laukku.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

Tekninen kuvaus

akun jännite	18 V
Tehonkulutus	2200 W
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Ilman lämpötila	50 - 500 °C
Ilmavirran määrä	300 l/min
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0

Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Valmistajamerkintä	MH5
Paino	660 g
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Tyyppi CAS 18 V
Tuotetyyppi	Kuumailmapuhallin

Tarvikkeet

Laturi Tyyppi ASC55	078328 ASC55
Akku Tyyppi CAS-8	078327 CAS-8
Laturi Tyyppi ASC145	078328 ASC145