



Puristuspihdit liitinholkeille, johdinpoikkipinnoille: 16mm²



Tilaustiedot

Tilausnumero	729467 16
GTIN	4062406566838
Tuoteluokka	72B

Kuvaus

Malli:

Teräsrunko, leuat siirtyvät vipumekanismin avulla. Määritetyt puristusvoimat toteutuvat tarkasti rakenteeseen sisältyvän ohjainsalvan ansiosta.

Tarkka **yhdensuuntainen puristus**, synkronisesti käytettävät puristusleuat. DIN-standardin mukaiset **kuusiopihdit** = tilaa säästävä. Puristusmuoto standardin DIN 46228 mukainen.

Tekninen kuvaus

johdinpoikkipinnoille	0,08 - 6 mm ²
johdinpoikkipinnoille	10 - 16 mm ²
Kokonaispituus	190 mm
Standardi	DIN 46228
Tuotetyyppi	Puristuspihdit