



MultiMaster MM 700 Max Top Akku, Tyyppi: 71293461



Tilaustiedot

Tilausnumero	077805 71293461
GTIN	
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Markkinoiden johtavia monitoimikoneita kolmessa eri teholuokassa (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) uusina malleina, joissa on **Starlock-työkalunkiinnitin** (parannettu voimansiirto nopeuttaa työskentelyä jopa 35 %).

- **Lähes rajattomat käyttömahdollisuudet (sahaus, hionta, kaavinta, katkaisu, raspaus) värähtelyliikkeen ansiosta (vähäinen pölynmuodostus).**
- **Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö optimaaliseen käyttöön.**
- **Erittäin hyvä laatu ja vakaus metallisen vaihteiston ja kuula- ja neulalaakereiden ansiosta.**
- **Paras mahdollinen käsiteltävyys ergonomisen muotoilun, Softgrip-pintojen ja kevyen painon ansiosta.**

Parhaiten soveltuva monitoimityökalu nopeaan työskentelyyn rakentamisessa ja remontoinnissa, bi-metallisahanterä puuhun, metalliin ja muoveihin. StarlockMax-työkalunpitimen ansiosta voit hankkia noin 180 Starlock-, Starlock Plus- ja StarlockMax-teholuokkien FEIN-tarvikkeita.

Toimituksen sisältö:

60-osainen tarvikesarja, 1× pikalaturi ALG 80, 2× litiumioniakkupaketti (18 V / 3 Ah), 1× imulaite, 1× muovinen työkalulaukku.

2× E-Cut Standard -sahanterä curved (35 mm), 2× E-Cut Standard -sahanterä curved (65 mm), 1× E-Cut Precision -sahanterä (35 mm), 1× E-Cut Precision -sahanterä (65 mm), 1× E-Cut Long-Life -sahanterä (10 mm), 2× E-Cut Long-Life -sahanterä (35 mm), 1× E-Cut Long-Life -sahanterä (32 mm), 1× E-Cut Long-Life -sahanterä (42 mm), 1× E-Cut Carbide Pro -sahanterä (32 mm), 1× segmentoitu sahanterä (D85), 1× K;-segmenttisahanterä, 1× KM-raspi (kolmikulmainen), 1× lasta,

1× leikkuuterä, sienen muotoinen, 1× yleisveitsi, 1× rei'itetty hiomalevy, à 10× rei'itetty hiomaarkki (K60, K80, K120, K180).

Huomautus:

Sopivat akut MultiVolt-akkuliitintään löytyvät numerolla 073832.

Tekninen kuvaus

Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppi	Litium-ioni
akun jännite	18 V
Työkalupidin	StarlockMax
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Paino	1,6 kg
Akkukapasiteetti	3 Ah
Värähtelyluku	10000 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	AMM 700 MAX
Heilahteluväli (värähtelyliike)	2 × 2,0 astetta
Pakkaus	Kuljetuslaukku
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Fein tyyppi E 18 V
Tuotetyyppi	Monitoimikoneet

Tarvikkeet

Segmenttisahanterä, Diamant Sahanterän Ø 90 mm	077868 90
Sahanterä, kokonaan HSS, 5 osaa Sahanterän Ø 85 mm	077835 85
E-Cut-sahanterä vakio Lastuamisleveys 35 mm	077844 35
E-Cut-sahanterä, bimetalli, Precision Lastuamisleveys 35 mm	077850 35
Sahanterä, Diamant, SLP-kiinnitys Lastuamisleveys 35 mm	077849 35
E-Cut-sahanterä Diamant, 2,2 mm	077886
Segmenttisahanterä, KM, 2,2 mm Sahanterän Ø 75 mm	077865 75

E-Cut-sahanterä, bimetalli, Long-Life Lastuamisleveys 32 mm	077884 32
E-Cut-sahanteräsarja, MiniCut3 osaa Malli SET	077859 SET
E-Cut-sahanteräsarja, puu + metalli6 osaa Malli SET	077848 SET
Segmenttisahanterä, Diamant, 1,2 mm Sahanterän Ø 90 mm	077830 90
Segmenttisahanterä, KM Sahanterän Ø 90 mm	077828 90
E-Cut-sahanterä, Carbide-Pro Lastuamisleveys 35 mm	077891 35
E-Cut-sahanterä vakio, 5 osaa Lastuamisleveys 65 mm	077840 65
Sahanterä, bimetalli HSS Sahanterän Ø 85 mm	077838 85
E-Cut-sahanterä, vakio, curved Lastuamisleveys 50 mm	077870 50
Segmenttisahanterä, Diamant, 2,2 mm Sahanterän Ø 75 mm	077867 75
E-Cut-sahanterä Diamant Lastuamisleveys 44 mm	077885 44
E-Cut-sahanterä vakio, 5 osaa Lastuamisleveys 35 mm	077840 35
E-Cut-sahanterä, bimetalli, Fine Lastuamisleveys 30 mm	077857 30
Segmenttisahanterä, Diamant, 2,2 mm Sahanterän Ø 90 mm	077867 90
Sahanterä, kokonaan HSS Sahanterän Ø 85 mm	077834 85
Segmenttisahanterä, KM, 1,2 mm Sahanterän Ø 90 mm	077829 90
Sahanterä, bimetalli HSS, 5 osaa Sahanterän Ø 85 mm	077839 85
Akku-aloitussarja Tyyppi 92604325	073832 92604325
E-Cut-sahanterä Diamant, 1,2 mm	077887
Sahanterä, bimetalli HSS, 5 osaa Sahanterän Ø 100 mm	077839 100
KM-raspi (kolmikulmainen)	077888
Sahanterä, bimetalli HSS Sahanterän Ø 100 mm	077838 100
Segmenttisahanterä, bimetalli HSS Sahanterän Ø 100 mm	077827 100
Segmenttisahanterä, Diamant, 1,2 mm Sahanterän Ø 75 mm	077830 75
E-Cut-sahanterä, bimetalli, Long-Life Lastuamisleveys 42 mm	077884 42

E-Cut-sahanterä, vakio, curved Lastuamisleveys 35 mm	077870 35
E-cut-sahanterä, KM, SLP-kiinnitys Lastuamisleveys 35 mm	077858 35
E-Cut-sahanterä, Carbide Pro Lastuamisleveys 35 mm	077893 35
Segmenttisahanterä, KM, 1,2 mm Sahanterän Ø 75 mm	077829 75
E-Cut-sahanterä vakio Lastuamisleveys 65 mm	077844 65
Segmenttisahanterä, kokonaan HSS Sahanterän Ø 85 mm	077836 85
Akku, Li-ioni Akkutyyppi, akkujännite FE18 V	073837 FE18
Akku-aloitussarja Tyyppi 92604324	073832 92604324
Segmenttisahanterä, KM, 2,2 mm Sahanterän Ø 90 mm	077865 90
E-Cut-sahanterä, bimetalli, Long-Life Lastuamisleveys 20 mm	077847 20
E-Cut-sahanterä, bimetalli, Universal Lastuamisleveys 44 mm	077856 44
Akku-aloitussarja Tyyppi 92604323	073832 92604323
MultiMaster MM 700 Max TopAkku Tyyppi 71293462	077805 71293462