

**TOMT 060508ER-SM, PR1535, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	226439 INOX
GTIN	4960664914029
Tuoteluokka	25A

**Kuvaus****Malli:**

Parannettu lastujen poisto kääntöterien ainutlaatuisella lastunmurtajarakenteella. Maksimaalinen aksiaalinen 17°:n lastuamiskulma huolehtii vähäisistä lastuamisvoimista.

**Käyttö:**

SM-geometria on 1. valinta pienille lastuamisvoimille.

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$	0,08 - 0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
ISO-koodi-kääntöterä	TOMT 060508ER-SM
Nirkon säde	0,8 mm
tyyppi	INOX
Laji	PR1535
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		