

**TOMT 060508ER-GM, PR1535, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	226436 INOX
GTIN	4960664914326
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Malli:**

Parannettu lastujen poisto kääntöterien ainutlaatuisella lastunmurtajarakenteella. Maksimaalinen aksiaalinen 17°:n lastuamiskulma huolehtii vähäisistä lastuamisvoimista.

Käyttö:

GM-geometria on 1. valinta yleiseen työstöön.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	TOMT 060508ER-GM
Syöttö f_z	0,08 - 0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Nirkon säde	0,8 mm
tyyppi	INOX
Laji	PR1535
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		