

**TOMT 060508ER-GM, PR1525, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	226430 ST1400
GTIN	4960664914319
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Malli:**

Parannettu lastujen poisto kääntöterien ainutlaatuisella lastunmurtajarakenteella. Maksimaalinen aksiaalinen 17°:n lastuamiskulma huolehtii vähäisistä lastuamisvoimista.

Käyttö:

GM-geometria on 1. valinta yleiseen työstöön.

Nirkon säde: 0,8 mm

ISO-koodi-kääntöterä: TOMT 060508ER-GM

Syöttö f_z : 0,08 - 0,25 mm

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
ISO-koodi-kääntöterä	TOMT 060508ER-GM
Syöttö f_z	0,08 - 0,25 mm
tyyppi	ST1400

Laji	PR1525
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		