

**TOMT 060508ER-SM, PR1525, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	226433 ST1400
GTIN	4960664914012
Tuoteluokka	25A

**Kuvaus****Malli:**

Parannettu lastujen poisto kääntöterien ainutlaatuisella lastunmurtajarakenteella. Maksimaalinen aksiaalinen 17°:n lastuamiskulma huolehtii vähäisistä lastuamisvoimista.

**Käyttö:**

SM-geometria on 1. valinta vähäisiin lastuamisvoimiin.

Nirkon säde: 0,8 mm

ISO-koodi-kääntöterä: KOMET®-kääntöterä

Syöttö  $f_z$ : 0,08 - 0,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$	0,08 - 0,2 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
ISO-koodi-kääntöterä	KOMET®-kääntöterä
tyyppi	ST1400

Laji	PR1525
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		