

**TOMT 060508ER-GM, CA6535, Tyyppi: S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	226442 S
GTIN	4960664914005
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Malli:**

Parannettu lastujen poisto kääntöterien ainutlaatuisella lastunmurtajarakenteella. Maksimaalinen aksiaalinen 17°:n lastuamiskulma huolehtii vähäisistä lastuamisvoimista.

Käyttö:

GM-geometria on 1. valinta yleiseen työstöön.

Nirkon säde: 0,8 mm

ISO-koodi-kääntöterä: TOMT 060508ER-GM

Syöttö f_z : 0,08 - 0,2 mm

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Syöttö f_z	0,08 - 0,2 mm
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	TOMT 060508ER-GM
tyyppi	S

Laji	CA6535
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		