

**TOMT 060508ER-SM, CA6535, Tyyppi: S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	226445 S
GTIN	4960664914036
Tuoteluokka	25A

**Kuvaus****Malli:**

Parannettu lastujen poisto kääntöterien ainutlaatuisella lastunmurtajarakenteella. Maksimaalinen aksiaalinen 17°:n lastuamiskulma huolehtii vähäisistä lastuamisvoimista.

**Käyttö:**

SM-geometria on 1. valinta vähäisiin lastuamisvoimiin.

Nirkon säde: 0,8 mm

ISO-koodi-kääntöterä: TOMT 060508ER-SM

Syöttö  $f_z$ : 0,08 - 0,15 mm

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	TOMT 060508ER-SM
Syöttö $f_z$	0,08 - 0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
tyyppi	S

Laji	CA6535
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		