



Päällileuka terästä, pehmeä leuka-pikavaihtojärjestelmään, Leukojen leveys: 80mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	362655 80
GTIN	4260729450456
Tuoteluokka	34A

Kuvaus

Malli:

SolidCLAMP®. Innovatiivinen Click and Go -järjestelmä leukojen helppoon ja nopeaan vaihtoon mitä erilaisimmissa ruuvipuristimissa.

Muita leukaleveyksiä tilauksesta.

Etu:

- **Kaikkein nopein leukojen vaihto – koneen käyntiaika pitenee minimaalisten varustelukustannusten ansiosta.**
- **Suurin mahdollinen toistotarkkuus vapaasti valittavassa kiinnitysmuodossa.**
- **Päällileukojen valmistajasta riippumaton käyttö – leukojen helppo vaihto ruuvipuristimen valmistajasta 1 ruuvipuristimen valmistajaan 2.**
- **Ei ruuviliitoksia, sen vuoksi ei lastupesiä.**

Toiminto:

Nopea ja helppo tukileukojen kiinnitys perusleukoihin **paikoilleen napsauttamalla**. Leukojen työläs ruuvaus ruuvipuristimeen ei ole tarpeen.

Raaka-aine:

Hiiletysteräs.

Sopii :

Perusleuka nro 362635 koot 1; 2; 3; 5; 8; 10 ja nro 361132 koot 100; 125 (järjestelmä 3).

Järjestelmä: 3

Materiaali: teräs

Materiaali: teräs

Leukojen korkeus h: 45 mm

Tekninen kuvaus

Materiaali	teräs
Leukojen korkeus h	45 mm
Järjestelmä	3
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat