

Kroepelin
Längenmesstechnik**Sisäpikamittauslaite, digitaalinen pitkät mittausvarret, Mittausalue:
13-43mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	438979 13-43
GTIN	2050002053182
Tuoteluokka	46Q

Kuvaus**Malli:**

1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-mittauskuulapää. **Absoluuttisen arvon digitaalinäyttö.** Syöttämällä **esiasetusarvot** voidaan määrittää poikkeamat mistä tahansa arvosta lähtien.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 paristoa nro 081561, koko LR3, käyttöohje.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeliadapteri nro 498954 koko A2; tiedonsiirtokaapeli nro 497440; langaton adapteri nro 498954 koko A5.

Tekninen kuvaus

Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	127 mm
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Lukema vaihdeltavissa	0,05 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,01 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,02 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,005 mm

Lukema vaihdeltavissa	0,001 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,002 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Uran suurin syvyys	6,5 mm
Mittausalue	13 - 43 mm
virheraja	0,04 mm
Toistotarkkuus	0,02 mm
uran pienin leveys	2 mm
KM-kärkikuulan Ø	1,3 mm
Mittausvoima	1,2 - 1,7 N
IP-suojaluokka	IP 67
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	Bluetooth-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	USB-liitântä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	C7
Tuotetyyppi	Sisäpikamittauslaitteet

Palvelut

KalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023450 S
DAkS-kalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023460 S

Tarvikkeet

Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965

