

Kroepelin
Längenmesstechnik**Sisäpikamittauslaite, digitaalinen pitkät mittausvarret, Mittausalue:
50-80mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	438979 50-80
GTIN	2050002053205
Tuoteluokka	46Q

Kuvaus**Malli:**

1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-mittauskuulapää. **Absoluuttisen arvon digitaalinäyttö.** Syöttämällä **esiasetusarvot** voidaan määrittää poikkeamat mistä tahansa arvosta lähtien.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 paristoa nro 081561, koko LR3, käyttöohje.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeliadapteri nro 498954 koko A2; tiedonsiirtokaapeli nro 497440; langaton adapteri nro 498954 koko A5.

Tekninen kuvaus

Mittausvoima	1,3 - 1,8 N
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
virheraja	0,04 mm
uran pienin leveys	2,5 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,01 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,002 mm

Lukema vaihdeltavissa	0,05 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,005 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,02 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,001 mm
Toistotarkkuus	0,02 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Uran suurin syvyys	8,5 mm
KM-kärkikuulan Ø	2 mm
Mittausalue	50 - 80 mm
IP-suojaluokka	IP 67
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	127 mm
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	C7
Tuotetyyppi	Sisäpikamittauslaitteet

Palvelut

DAkkS-kalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023460 S
KalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023450 S

Tarvikkeet

Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975

