

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Sisäpikamittauslaite, digitaalinen pitkät mittausvarret, Mittausalue:  
30-60mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	438979 30-60
GTIN	2050002053199
Tuoteluokka	46Q

**Kuvaus****Malli:**

1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-mittauskuulapäät. **Absoluuttisen arvon digitaalinäyttö.** Syöttämällä **esiasetusarvot** voidaan määrittää poikkeamat mistä tahansa arvosta lähtien.

**Toiminto:**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana 2 paristoa nro 081561, koko LR3, käyttöohje.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeliadapteri nro 498954 koko A2; tiedonsiirtokaapeli nro 497440; langaton adapteri nro 498954 koko A5.

**Tekninen kuvaus**

Mittausvoima	1,3 - 1,8 N
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Toistotarkkuus	0,02 mm
Uran suurin syvyys	8,5 mm
KM-kärkikuulan Ø	1,5 mm

Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Mittausalue	30 - 60 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,005 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,001 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,01 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,02 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,002 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,05 mm
virheraja	0,04 mm
uran pienin leveys	2,5 mm
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	127 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	Bluetooth-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	USB-liitântä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	C7
Tuotetyyppi	Sisäpikamittauslaitteet

## Palvelut

KalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023450 S
DAkkS-kalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023460 S

## Tarvikkeet

Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975

