

Kroeplin
Längenmesstechnik**Sisäpikamittauslaite, digitaalinen pitkät mittausvarret, Mittausalue:
70-100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	438979 70-100
GTIN	2050002053212
Tuoteluokka	46Q

Kuvaus**Malli:**

1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-mittauskuulapäät. **Absoluuttisen arvon digitaalinäyttö.** Syöttämällä **esiasetusarvot** voidaan määrittää poikkeamat mistä tahansa arvosta lähtien.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 paristoa nro 081561, koko LR3, käyttöohje.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeliadapteri nro 498954 koko A2; tiedonsiirtokaapeli nro 497440; langaton adapteri nro 498954 koko A5.

Tekninen kuvaus

Uran suurin syvyys	8,5 mm
Mittausvoima	1,3 - 1,8 N
uran pienin leveys	2,5 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittausalue	70 - 100 mm
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3

Lukema vaihdeltavissa	0,002 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,01 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,05 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,005 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,001 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,02 mm
IP-suojausluokka	IP 67
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	127 mm
virheraja	0,04 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Toistotarkkuus	0,02 mm
KM-kärkikuulan Ø	2 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	Bluetooth-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	USB-liitântä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	C7
Tuotetyyppi	Sisäpikamittauslaitteet

Palvelut

KalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023450 S
DAkS-kalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023460 S

Tarvikkeet

Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965

