



LED-akkuvalaisin 0-versio ilman akkua, 18 V, Tyyppi: M18HOSALC



Tilaustiedot

Tilausnumero	073211 M18HOSALC
GTIN	4058546340490
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

Kestävät li-ioniakkuvalaisimet, erittäin valovoimaiset.

- **Hyvin tukeva, jalustallinen 18 voltin LED-työmaavalaisin.**
- **Iskunkestävä valaisinpää, jossa on 3 erillistä ja erikseen säädettävää LED-moduulia.**
- **Hybridivirtalähde: toimii joko 18 V:n akulla tai kaapelilla.**
- **Integroitu M18™-akkulaturi ja 2,1 ampeerin USB-laturi.**

Toiminto:

IP34: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing > 2,5$ mm sisään tunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Sopii:

Milwaukee 18 V akut (nro 073816 MB18 ja 073827 MB18).

Toimituksen sisältö:

Akkuvalaisin ilman akkua ja latauslaitetta.

Tekninen kuvaus

IP-suojausluokka	IP 34
ATEX-vyöhyke	ei

Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Valovirta, porras 2	4000 lm
Valaisuaika porras 2	5 h
Paino sisältää akun	11100 g
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Akkutyyppe	Litiumioni
Lamppu	LED-valo
akun jännite	18 V
Valovirta	6000 lm
Valaisuaika porras 3	10 h
Valmistajamerkintä	M18 HOSALC-0
Valovirta, porras 3	1700 lm
Tuotenimen määrite	18 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Tuotetyyppe	Työvalaisin