



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Teleskoopinojatikkaat, Askelmien lukumäärä: 9



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 966096 9 |
| GTIN | 4031405407626 |
| Tuoteluokka | 96Y |

Kuvaus

Malli:

Alumiiniset teleskoopitikkaat, tukevat kolmioputkesta valmistetut sivupaarteet, eloksoitu hankauksenkestäviksi. 80 mm syvät, rihlatut **askelmat** ja kaksi puolaa (50 mm). Erittäin kestävä askelma-/sivupaarrelitöntä. Askelma/puolaväli 300 mm. Maksimikuormitus 150 kg. Kätevä korkeussäätö intuitiivisen teleskoopitoiminnon kautta. Kokoontaitettuna tikkaat mahtuvat jokaiseen tavaratilaan.

Standardi:

DIN EN 131.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|----------|
| Paino | 10,2 kg |
| Askelmien lukumäärä | 9 |
| Materiaali | alumiini |
| Leveys | 470 mm |
| Pienan/askelman syvyys | 85 mm |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Portaan rakenne | porras |
| Tikkaiden pituus ulos vedettynä | 3 m |
| Tikkaiden pituus kokoon työnnettyinä | 0,76 m |
| Työskentelykorkeus n. | 3,8 m |
| Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg |
| Tuotetyyppi | Nojatikkaat |