



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Nojatikkaat mahdollinen porrasmäärä 9 13 pieniin varastotiloihin teleskooppitoiminnon kanssa



Tilaustiedot

Tilausnumero	966096 13
GTIN	4031405407619
Tuoteluokka	96Y

Kuvaus

Malli:

Alumiiniset teleskooppitikkaat, tukevat kolmioputkesta valmistetut sivupaarteet, eloksoitu hankauksenkestäväksi. 80 mm syvät, rihlatut **askelmat** ja kaksi puolaa (50 mm). Erittäin kestävä askelma-/sivupaarreliitäntä. Askelma/puolaväli 300 mm. Maksimikuormitus 150 kg. Kätevä korkeussäätö intuitiivisen teleskooppitoiminnon kautta. Kokoontaitettuna tikkaat mahtuvat jokaiseen tavaratilaan. Mukana taitettava poikkituki (irrallinen).

Standardi:

DIN EN 131.

Tekninen kuvaus

Materiaali	alumiini
Pienan/askelman syvyys	85 mm
Tikkaiden pituus ulos vedettynä	4,1 m
Poikittaispalkin leveys	0,89 m

Työskentelykorkeus n.	4,9 m
Askelmien lukumäärä	13
Tikkaiden pituus kokoon työnnettyinä	0,93 m
Paino	17,6 kg
Leveys	565 mm
Portaan rakenne	porras
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Nojatikkaat