

JEPSON POWER

HM-pyörösahanterä Drytec® Ø 320×25,4 mm, hampaiden lukumäärä: 72**Tilaustiedot**

Tilausnumero	078242 72
GTIN	4260052466957
Tuoteluokka	07E

Kuvaus**Malli:**

Kovametallipinnoitettu pyörösahanterä tarkkaan sahaukseen.

- **Työturvallisuus: Ohutseinäinen, vähätärinäinen, vähä-ääninen.**
- **Erittäin kestävä käytössä.**
- **Hyvä sahauslaatu.**
- **5-kertainen teroitus mahdollista.**
- **Yleiskäyttöinen teräksessä, muoveissa, ei-rautametalleissa (ei nro 078236).**

Huomautus:

Muita erikoissahanteriä esimerkiksi alumiinille, ruostumattomalle teräkselle, on saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Hammasluku optimoitu	materiaalin paksuus 2,5 - 4 mm
Leikkuuleveys B	2,2 mm
hampaiden lukumäärä	72
sopii tuotteelle	078234 koko 8320

Tuotetyyppi

Pyörösahterä