


**Fiiberilaikka Actirox AF 799 (CER), Ø 125 mm, Rakeisuus: 36****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 566448 36 |
| GTIN | 4018875878637 |
| Tuoteluokka | 56V |

Kuvaus**Malli:**

Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa **vulkaanikuitua**. Keskireikä 22,23 mm, hiusristikko. Huippuluokan VSM Actrirox AF 799 -fiiberilaikat, joiden **hiomateho on erittäin hyvä ja tehokas**. Vähäinen lämmöntuotto ja erinomainen käyttöikä.

Raetyyppi: **100% geometrisesti muotoiltu keraaminen VSM-rae**.

Käyttö:

Kulmahiomakoneisiin, kehänopeus enintään 80 m/s. Vaatii aluslaikan nro 566650 / 6670.

Tasaisten ja kaarevien pintojen hyvin **mukautuvaan hiontaan**.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Rakeisuus | 36 |
| Kiekon Ø | 125 mm |
| Sarja | Actirox |
| Hioma-aine | - keraaminen hiomarae |
| Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka |

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Hioma-aineen alusta | Vulkaanikuitu |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |
| Tuotenimen määrite | Ø 125 mm |
| Porauksen Ø | 22,23 mm |
| optimoitu materiaalille | Valurauta |
| optimoitu materiaalille | Ei-rautametallit ja värimetallit |
| optimoitu materiaalille | teräs |
| suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s |
| Tuotetyyppi | Kuituhiomalaikka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | | |
| INOX | sopii rajoituksin | | |
| Ti | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |