


**Fiiberilaikka Actirox AF 799 (CER), Ø 180 mm, Rakeisuus: 36****Tilaustiedot**

Tilausnumero	566449 36
GTIN	4018875878644
Tuoteluokka	56V

Kuvaus**Malli:**

Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa **vulkaanikuitua**. Keskireikä 22,23 mm, hiusristikko. Huippuluokan VSM Actirox AF 799 -fiiberilaikat, joiden **hiomateho on erittäin hyvä ja tehokas**. Vähäinen lämmöntuotto ja erinomainen käyttöikä.

Raetyyppi: **100% geometrisesti muotoiltu keraaminen VSM-rae**.

Käyttö:

Kulmahiomakoneisiin, kehänopeus enintään 80 m/s. Vaatii aluslaikan nro 566650 / 6670.

Tasaisten ja kaarevien pintojen hyvin mukautuvaan hiontaan.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	36
Kiekon Ø	180 mm
Sarja	Actirox
Hioma-aine	- keraaminen hiomarae
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka

Hioma-aineen alusta	Vulkaanikuitu
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 180 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
optimoitu materiaalille	Valurauta
optimoitu materiaalille	Ei-rautametallit ja värimetallit
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Kuituhiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
kuiva	soveltuu		