



## Fiiberilaikan tukilaikka TURBO PAD 3 kova/uritettu, Ulko-Ø: 180mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	566688 180
GTIN	4018875763872
Tuoteluokka	56V

### Kuvaus

#### Malli:

Kuituhiomalaikan alusta, kestää erittäin hyvin kuumuutta. Erityismalli kuituhiomalaikan täyden suoritustehon saavuttamiseksi.

**Kova, ei muotoaan muuttava** kuituhiomalaikan tukilaikka. Pinnan **hieno uritus tukee rakeita optimaalisesti** reuna- ja pintahionnassa. Erikoismuovi, joka **kestää hyvin korkeita lämpötiloja**. Ihanteellinen **karkeisiin hionta- ja rouhintatöihin** rakeisuuksille 36–60.

### Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	8500 min <sup>-1</sup>
Ulko-Ø	180 mm
Kovuusaste	kova
Kierre	M14
Tuotetyyppi	Tukilaikka

