



Fiiberilaikan tukilaikka TURBO PAD 3 kova/uritettu, Ulko-Ø: 115mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	566688 115
GTIN	4018875763858
Tuoteluokka	56V

Kuvaus

Malli:

Kuituhiomalaikan alusta, kestää erittäin hyvin kuumuutta. Erityismalli kuituhiomalaikan täyden suoritustehon saavuttamiseksi.

Kova, ei muotoaan muuttava kuituhiomalaikan tukilaikka. Pinnan **hieno uritus tukee rakeita optimaalisesti** reuna- ja pintahionnassa. Erikoismuovi, joka **kestää hyvin korkeita lämpötiloja**. Ihanteellinen **karkeisiin hionta- ja rouhintatöihin** rakeisuuksille 36–60.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø	115 mm
Enimmäiskierrosluku	13300 min ⁻¹
Kovuusaste	kova
Kierre	M14
Tuotetyyppi	Tukilaikka

