

Garant**Huopalaikka, fiiberipyörö, Ø 125 mm, Rakeistus-vertailu: 100****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 566895 100 |
| GTIN | 4062406569228 |
| Tuoteluokka | 51E |

Kuvaus**Malli:**

Erittäin **tehokas huopalaikka, erittäin tukevat reunat** fiiberipyörön ansiosta. Näin tätä huopalaikkaa voidaan käyttää yhdessä fiiberilaikkojen tukilaikkojen kanssa, kuten esim. nro 566650 ja 566672.

Käyttö:

Laaja käyttöalue kevyissä vaurioiden korjauksissa ja **häivytyksissä** saman työvaiheen puitteissa. Soveltuu **pienen hitsaussaumojen ja -pisteiden tasoitukseen ja karkeahkoihin puhdistus- ja purseenpoistotehtäviin**. Pintaan ei jää värinäjätkiä.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|----------|
| Malli | A coarse |
| Väri | ruskea |
| Hienousaste | karkea |
| Rakeistus-vertailu | 100 |
| Kiekon Ø | 125 mm |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Porauksen Ø | 22,23 |
| Hioma-aineen lyhenne | A |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |
| Tuotenimen määrite | Ø 125 mm |
| suurin sallittu kehänopeus | 50 m/s |
| Tuotetyyppi | Hiontahuopa |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | soveltuu | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| puu | soveltuu | | |
| lakka | soveltuu | | |
| Uni | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |