

**Tarrahiomalaikka 237AA (A), Ø 115 mm, Rakeisuus: 400****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 567724 400    |
| GTIN         | 2050002053335 |
| Tuoteluokka  | 51E           |

**Kuvaus****Malli:**

**Laikan kääntöpuoli on peitetty veluurisilmukoilla** ja on yhdistettynä **tarralaikan alustaan**, esim. nro **567760, itsekiinnittyvä**. Nopeaan laikan vaihtoon.

237AA Trizact™ ja hienojakoinen pyramidipinnoite äärimmäisen pienistä alumiinioksidihiukkasista (A).

**Käyttö:**

**Kulmahiomakoneisiin** tai epäkeskohiomakoneisiin, tarralaikan alusta (pölynpoisto ei mahdollista). Suurin kehänopeus **40 m/s**.

**Hieno ja tasainen hionta kaikille teräksille**, jaloteräksille, messingille ja titaaniseoksille. Erityisesti muotohiontaan ja kiillotuksen valmisteluun.

**Huomautus:**

Sopiva käsihiomatuki tarrahiomalaikoille, katso nro 567857 koko 125 ja koko 150. Hiomahuopatarralaikat, katso nro 566902 – 566950. Pienhiontajärjestelmä Ø 50 mm ja Ø 75 mm, katso alkaen numerosta 554005.

**Tekninen kuvaus**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Valmistajamerkintä | 237AA Trizact™ |
|--------------------|----------------|

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Rakeisuus                      | 400                                   |
| Sarja                          | 237AA                                 |
| 3M-raekokomerkintä             | A45                                   |
| Kiekon Ø                       | 115 mm                                |
| Hioma-aine                     | Alumiinioksidi-mineraalihiukkaset (A) |
| Hioma-aineen lyhenne           | A                                     |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 %                               |
| Tuotenimen määrite             | Ø 115 mm                              |
| Käyttökone                     | Kulmahiomakone                        |
| suurin sallittu kehänopeus     | 40 m/s                                |
| Tuotetyyppi                    | Tarrahiomalaiikka                     |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu |                |           |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu |                |           |
| Teräs < 60 HRC                 | soveltuu |                |           |
| Teräs < 67 HRC                 | soveltuu |                |           |
| INOX                           | soveltuu |                |           |
| Ti                             | soveltuu |                |           |
| GG(G)                          | soveltuu |                |           |
| kuiva                          | soveltuu |                |           |