

**Tarrahiomalaikka 237AA (A), Ø 115 mm, Rakeisuus: 180****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 567724 180 |
| GTIN | 2050002053311 |
| Tuoteluokka | 51E |

Kuvaus**Malli:**

Laikan kääntöpuoli on peitetty veluurisilmukoilla ja on yhdistettynä **tarralaikan alustaan**, esim. nro **567760, itsekiinnittyvä**. Nopeaan laikan vaihtoon.

237AA Trizact™ ja hienojakoinen pyramidipinnoite äärimmäisen pienistä alumiinioksidihiukkasista (A).

Käyttö:

Kulmahiomakoneisiin tai epäkeskohiomakoneisiin, tarralaikan alusta (pölynpoisto ei mahdollista). Suurin kehänopeus **40 m/s**.

Hieno ja tasainen hionta kaikille teräksille, jaloteräksille, messingille ja titaaniseoksille. Erityisesti muotohiontaan ja kiillotuksen valmisteluun.

Huomautus:

Sopiva käsihiomatuki tarrahiomalaikoille, katso nro 567857 koko 125 ja koko 150. Hiomahuopatarralaikat, katso nro 566902 – 566950. Pienhiontajärjestelmä Ø 50 mm ja Ø 75 mm, katso alkaen numerosta 554005.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|------|
| 3M-raekokomerkintä | A100 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Kiekon Ø | 115 mm |
| Rakeisuus | 180 |
| Valmistajamerkintä | 237AA Trizact™ |
| Sarja | 237AA |
| Hioma-aine | Alumiinioksidi-mineraalihiukkaset (A) |
| Hioma-aineen lyhenne | A |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |
| Tuotenimen määrite | Ø 115 mm |
| Käyttökone | Kulmahiomakone |
| suurin sallittu kehänopeus | 40 m/s |
| Tuotetyyppi | Tarrahiomalaiikka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | soveltuu | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |