

Ansell**Käsinepari HyFlex® 11-819 ESD, Käsineen koko: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094354 8
GTIN	10076490614031
Tuoteluokka	04P

Kuvaus**Malli:**

HyFlex® 11-819 ESD. Täydellinen käyttömukavuuden, sormien liikkuvuuden ja ESD-/kosketusnäytön yhteensopivuuden yhdistelmä. Tuote, jonka avulla suojaa sähköstaattiselta purkaukselta. Maadoitusketjun osana sitä voidaan käyttää myös räjähdysvaarallisilla alueilla. Dermatest® dermatologisesti testattu, Öko-Tex-sertifioitu.

Standardi:

EN 16350
EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia. Sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat käsineet eivät suojaa käsiä sähköjännitteeltä. Eivät sovellu töihin, joihin liittyy jännitteisiä johtimia, tai suojaamaan sähköiskulta, vaan yksinomaan suojaamaan tuotetta.

Tekninen kuvaus

Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet

Käsineen koko	8
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
EN 388	3121A
Rungon materiaali	Nailon Spandex
Pinnoitus	Nitriilivaaho
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Pituus	195 mm
Väri	sininen
Paino	16,6 g
Neulosteknologia	18G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Materiaali	Nitriilivaaho
Viiltosuojaluokka	A
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet