

**Ansell****Käsinepari HyFlex® 11-819 ESD, Käsineen koko: 11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094354 11
GTIN	10076490614000
Tuoteluokka	04P

**Kuvaus****Malli:**

HyFlex® 11-819 ESD. Täydellinen käyttömukavuuden, sormien liikkuvuuden ja ESD-/kosketusnäytön yhteensopivuuden yhdistelmä. Tuote, jonka avulla suojaa sähköstaattiselta purkaukselta. Maadoitusketjun osana sitä voidaan käyttää myös räjähdysvaarallisilla alueilla. Dermatest® dermatologisesti testattu, Öko-Tex-sertifioitu.

**Standardi:**

EN 16350  
EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia. Sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat käsineet eivät suojaa käsiä sähköjännitteeltä. Eivät sovellu töihin, joihin liittyy jännitteisiä johtimia, tai suojaamaan sähköiskulta, vaan yksinomaan suojaamaan tuotetta.

**Tekninen kuvaus**

Käsintyyppi	Monikäyttökäsineet
Käsineen koko	11

Suojausluokka	Luokka II
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
EN 388	3121A
Rungon materiaali	Nailon Spandex
Pinnoitus	Nitriilivaaho
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Pituus	195 mm
Väri	sininen
Paino	16,6 g
Neulosteknologia	18G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Materiaali	Nitriilivaaho
Viiltosuojaluokka	A
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet