

**Ansell****Käsinepari HyFlex® 11-819 ESD, Käsineen koko: 9****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 094354 9       |
| GTIN         | 10076490614048 |
| Tuoteluokka  | 04P            |

**Kuvaus****Malli:**

HyFlex® 11-819 ESD. Täydellinen käyttömukavuuden, sormien liikkuvuuden ja ESD-/kosketusnäytön yhteensopivuuden yhdistelmä. Tuote, jonka avulla suojaa sähköstaattiselta purkaukselta. Maadoitusketjun osana sitä voidaan käyttää myös räjähdysvaarallisilla alueilla. Dermatest® dermatologisesti testattu, Öko-Tex-sertifioitu.

**Standardi:**

EN 16350  
EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia. Sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat käsineet eivät suojaa käsiä sähköjännitteeltä. Eivät sovellu töihin, joihin liittyy jännitteisiä johtimia, tai suojaamaan sähköiskulta, vaan yksinomaan suojaamaan tuotetta.

**Tekninen kuvaus**

|               |           |
|---------------|-----------|
| Käsineen koko | 9         |
| Suojausluokka | Luokka II |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Käsinetyyppi               | Monikäyttökäsineet         |
| Verhous vakiona            | Oeko-Tex-standardi 100     |
| Sisältö                    | 12                         |
| Käsineiden ominaisuudet    | Soveltuu kosketusnäytöille |
| Käsineiden ominaisuudet    | lateksiton                 |
| Käsineiden ominaisuudet    | Sopii allergikon iholle    |
| Käsineiden ominaisuudet    | Ei sisällä silikonia       |
| sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD                    |
| EN 388                     | 3121A                      |
| Rungon materiaali          | Nailon Spandex             |
| Pinnoitus                  | Nitriilivaaho              |
| Pinnoitevaihtoehto         | Kämmenpuoli                |
| Käyttöalue                 | Tarkkuus                   |
| Pituus                     | 195 mm                     |
| Väri                       | sininen                    |
| Paino                      | 16,6 g                     |
| Neulosteknologia           | 18G                        |
| Käyttö                     | uudelleenkäytettävä        |
| Materiaali                 | Nitriilivaaho              |
| Viiltosuojaluokka          | A                          |
| Tuotetyyppi                | Monikäyttökäsineet         |