

**Akku- / verkkoradio, Tyyppi: M12RCDAB****Tilaustiedot**

Tilausnumero	073960 M12RCDAB
GTIN	4058546325107
Tuoteluokka	03L

Kuvaus**Malli:**

Vankka, roiskeveesisuojattu (IP54) työmaaradio verkko- ja akkukäyttöön. Akulla/verkkovirralla toimiva radio, jossa on lataustoiminto. DAB+-, AM- ja FM-viritin.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkokaapelin, 2 puskuriparistoa, AUX-liitäntäkaapelin, ei akkuja.

Tekninen kuvaus

Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Taajuusalue	radiotaajuus FM
Taajuusalue	radiotaajuus AM
Taajuusalue	Radiotaajuus DAB
Korkeus	386 mm

Leveys	155 mm
Pituus	523 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Paino	1,9 kg
Valmistajamerkintä	M12RCDAB+-0
akun jännite	12 V
IP-suojaluokka	IP 54
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Tuotetyyppi	Radio

Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC
Li-ionijärjestelmä M18B5 Akkutyyppi MB18	073816 MB18
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C