


Uratulkki, Tyyppi: B



Tilaustiedot

Tilausnumero	484409 B
GTIN	2050002070950
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Uratulkit, joissa meno- ja hylkypuoli. **Menopuolen kulutusylimittä** standardin DIN 7164 mukainen. Tulkin runko karkaistua terästä.

Uratulkki välimitalla ja ISO-sovitteella esim. nro 484409 koko **15,8 M6**.

Käyttö:

Lattasovitteiden tai urien testaamiseen.

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Huomautus:

Kokomerkinän tyyppi kuvaa nimellismittaa millimetreinä (mm).

Tyyppi A = 3,001 – 5,999

Tyyppi B = 6,001 – 8,999

Tyyppi C = 9,001 – 12,999

Tyyppi D = 13,001 – 16,999

Tyyppi E = 17,001 – 20,999

Tyyppi F = 21,001 – 25,999

Tekninen kuvaus

Laatu	7
Laatu	11
Laatu	9
Laatu	8

Laatu	10
Laatu	12
Laatu	13
Standardi	DIN EN ISO 1938-1
Standardi	DIN 7164
Nimellismitta	6 - 8,999 mm
Toleranssialue	R
Toleranssialue	F
Toleranssialue	H
Toleranssialue	S
Toleranssialue	ZA
Toleranssialue	T
Toleranssialue	F
Toleranssialue	C
Toleranssialue	JS
Toleranssialue	V
Toleranssialue	B
Toleranssialue	F
Toleranssialue	Z
Toleranssialue	E
Toleranssialue	G
Toleranssialue	J
Toleranssialue	ZB
Toleranssialue	K
Toleranssialue	ZC
Toleranssialue	M
Toleranssialue	N
Toleranssialue	P
Toleranssialue	EF

Toleranssialue	A
Toleranssialue	U
Toleranssialue	FG
Toleranssialue	CD
Toleranssialue	D
Kalibrointi	L6
Tuotetyyppi	Akselin kiilauravällystulkki

Palvelut

KalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 20 mm	028300 20
---	-----------