


**Garant****Kääntöterä kaivertamiseen, HB7525, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217229 UNI
GTIN	4062406569044
Tuoteluokka	21Y

**Kuvaus**

Kääntöterä kaivertamiseen UNI Syöttö f: 0,008 - 0,03 mm

**Tekninen kuvaus**

Syöttö f	0,008 - 0,03 mm
tyyppi	UNI
Laji	HB7525
Kärkikulma	90 astetta
$W_{min}$	0,25 mm
$W_{max}$	1,8 mm
$t_{max}$	0,8 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä kaiverrukseen ja purseenpoistoon

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	50 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20 m/min	P
GG(G)	soveltuu	80 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		