

## Uratulkki, Tyyppi: D



### Tilaustiedot

Tilausnumero	484409 D
GTIN	2050002070974
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

#### Malli:

Uratulkit, joissa meno- ja hylkypuoli. **Menopuolen kulutusylimittä** standardin DIN 7164 mukainen. Tulkin runko karkaistua terästä.

Uratulkki välimitalla ja ISO-sovitteella esim. nro 484409 koko **15,8 M6**.

#### Käyttö:

Lattasovitteiden tai urien testaamiseen.

#### Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

#### Huomautus:

Kokomerkinän tyyppi kuvaa nimellismittaa millimetreinä (mm).

Tyyppi A = 3,001 – 5,999

Tyyppi B = 6,001 – 8,999

Tyyppi C = 9,001 – 12,999

Tyyppi D = 13,001 – 16,999

Tyyppi E = 17,001 – 20,999

Tyyppi F = 21,001 – 25,999

### Tekninen kuvaus

Toleranssialue	CD
Toleranssialue	H
Toleranssialue	FG
Toleranssialue	K

Toleranssialue	T
Toleranssialue	F
Toleranssialue	U
Toleranssialue	ZC
Toleranssialue	JS
Toleranssialue	N
Toleranssialue	A
Toleranssialue	ZA
Toleranssialue	R
Toleranssialue	J
Toleranssialue	M
Toleranssialue	E
Toleranssialue	F
Toleranssialue	EF
Toleranssialue	C
Toleranssialue	B
Toleranssialue	F
Toleranssialue	D
Toleranssialue	Z
Toleranssialue	G
Toleranssialue	S
Toleranssialue	V
Toleranssialue	ZB
Toleranssialue	P
Nimellismitta	13 - 16,999 mm
Standardi	DIN EN ISO 1938-1
Standardi	DIN 7164
Laatu	10
Laatu	13

Laatu	9
Laatu	12
Laatu	8
Laatu	11
Laatu	7
Kalibrointi	L6
Tuotetyyppi	Akselin kiilauravällystulkki

### Palvelut

KalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 20 mm	028300 20
---	-----------