

RUNPOTEC
HPI KABELNZEHSPEZIALIST

Monitoimikamera RC2, Anturin pituus: 30m



Tilaustiedot

Tilausnumero	814878 30
GTIN	9120045475562
Tuoteluokka	86A

Kuvaus

Malli:

Monitoimikamera silmämääräiseen tarkastukseen vaikeapääsysisissä paikoissa. Yhteensopiva kaikkiin RUNPOTEC-tuotteisiin, joissa on RTG Ø 6 mm, kuten PowerRex (nro 814868), Runposticks (nro 814877), Runpo1 (nro 814865) ja lasikuitutanko (nro 814882).

- **3,5 tuuman TFT LCD -värinäyttö; tarkennusetäisyys 30 mm – 80 mm.**
- **Kamerapää, 345000 pikseliä (640×480); kuvakulma 64°.**
- **Kamerapähän integroitu 6 LEDiä.**
- **Suojaluokka IP 67 (kamerapää ja kaapeli).**
- **230 V tai akkukäyttö.**

Käyttö:

lhanteellinen suojaputkissa (sisä-Ø väh. 14 mm), madalletuissa sisäkatoissa, kuiluissa ja maanalaisissa kanavissa, huolloissa ja laitteiden tarkastuksissa.

Toimituksen sisältö:

1 Runpocam RC2, **kaapeli (30 m)**, kela järjestelmälaulukassa, à 1 2-kertainen USB-latauspistoke 230 V ja 12 V (auto), 1 USB-kaapeli 3 m, 1 LED-AKKU-suurteholamppu 320 lumenia, latauskaapeli, 1 Micro Memory Card 8 GB, 1 Runpo-liukuohjain, jossa etukierre, 1 järjestelmäliukuohjain, 1 magneettisalparija, 1 liitoskierre SET RTG Ø 6 mm, 1 pitokoukku, 1 joustava lisäosa 12 cm, 1 kierreosa RC2.

Tekninen kuvaus

Kameran resoluutio	640×480 px
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Kuvanavauskulma	64 astetta
Anturin pituus	30000 mm
Näytön koko	3,5 tuuma
Sarja	RC2
Näyttö	LCD
Anturin Ø	13 mm
Tuotetyyppi	Endoskooppi