

**Garant****XNEX 040308, HB7635, Tyyppi: INOX**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	215198 INOX
GTIN	4062406569921
Tuoteluokka	21A

## Kuvaus

**Malli:**

**Kaksipuoliset** 3-särmäiset kääntöterät. Tehokkaat terämateriaalit **äärimmäisen hyvään prosessivarmuuteen.**

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 2$  mm.

## Tekninen kuvaus

Syöttö $f_z$ / hammas	0,1 mm
tyyppi	INOX
Nirkon säde	0,8 mm
Teränpaksuus S	3.18 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XNEX 040308
Laji	HB7635
Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	2 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		