

XNEX 040308, HB7525, Tyyppi: ST900**Tilaustiedot**

Tilausnumero	215195 ST900
GTIN	4062406569914
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Kaksipuoliset 3-särmäiset kääntöterät. Tehokkaat terämateriaalit **äärimmäisen hyvään prosessivarmuuteen.**

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,12 mm
Nirkon säde	0,8 mm
tyyppi	ST900
Teränpaksuus S	3.18 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XNEX 040308
Laji	HB7525
Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	2 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	335 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	280 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	240 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	220 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		