

XNEX 040308, HB735, Tyyppi: UNI**Tilaustiedot**

Tilausnumero	215199 UNI
GTIN	4062406569938
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Kaksipuoliset 3-särmäiset kääntöterät. Tehokkaat terämateriaalit **äärimmäisen hyvään prosessivarmuuteen.**

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Nirkon säde	0,8 mm
Teränpaksuus S	3.18 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XNEX 040308
Laji	HB735
Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\text{ max}}$	2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		