

KERN**Tarkkuusvaaka, tyyppi FCB, Enimmäispunnitusalue: 30000g**

Tilaustiedot

Tilausnumero	479512 30000
GTIN	4045761202665
Tuoteluokka	47D

Kuvaus

Malli:

- **Verkko- ja paristokäyttö mahdollista. Automaattinen virrankatkaisu 3 minuutin kuluttua.**
- **Säätöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen säätöpaino saatavilla tilauksesta).**
- **Kappalelaskenta: Vertailukappalemääräksi voi valita 5, 10, 25 tai 50 kpl. Näytön vaihtokytkentä kappalemäärästä painoon.**
- **Aineiden sekoittaminen: Erillinen muisti tyhjän astian ja ohjeen ainesosien painolle (Netto-Total).**

KERN Universal Port (KUP): mahdollistaa ulkoisten KUP-liitäntäsovittimien, esimerkiksi RS-232 tai USB, liittämisen tietojen ja ohjauskomentojen vaihtoa varten ilman asennustoimia.

Kakkosnäyttö vaa'an takana.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen 230 V/50 Hz, suojus.

Erikoistarvike:

Paristo nro 081561, koko 6LR61; sisäinen akku saatavana haluttaessa. Tiedonsiirtokaapeli ja tulostin saatavilla haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Syvyys	323 mm
--------	--------

Toistettavuus	0,2 g
Leveys	270 mm
Punnituslevyn mitta	253×227 mm
Vakautumisaika	3 s
Lukema	0,2 g
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Kappalepaino vähintään	2 g
Enimmäispunnitusalue	0 - 30000 g
Korkeus	110 mm
Valmistajamerkintä	FCB
Nettopaino	2,6 kg
Lineaarisuus	±0,6 g
Kalibrointi	K2
Tuotetyyppi	Tarkkuusvaaka

Palvelut

DAkkS-kalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50	027710 50
KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50 kg	027700 50