

KERN**Tasovaaka, tyyppi IOC Kalibrointihyväsyntä, Enimmäispunnitusalue: 60Lkg**

Tilaustiedot

Tilausnumero	479608 60L
GTIN	4045761207226
Tuoteluokka	47D

Kuvaus

Malli:

- **Kestävää ruostumattomasta teräksestä valmistettua tasovaakaa voi käyttää paketti-, teollisuus- ja kappalelaskuvaakana.**
- **Kaksiosainen vaaka, jossa lukeman automaattinen vaihto (tarkempi lukema punnitusalueen alemmessa puoliskossa).**
- **Näyttöyksikön merkkikorkeus 24 mm; näyttöyksikkö voidaan irrottaa vaa'asta ja asettaa tai asentaa muualle pitkällä joustavalla johdolla.**
- **Suuri liikkuvuus valinnaisen akkukäytön ja kompaktin rakenteen ansiosta.**
- **Optinen ja akustinen signaali tukevat annostelua tai lajittelua toleranssialueella.**
- **Prosenttimääritys: Tukee vaaitusta määrättyyn arvoon (100 %) ja tästä asetusarvosta poikkeavien arvojen määrittämistä.**
- **Kappalelaskenta: Suurien kappalemäärien nopea selvittäminen yksinkertaisen laskentatoiminnon kautta. Vertailukappalemääräksi voi valita 5, 10, 25 tai 50 kpl.**
- **Säätöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen tarkistuspaino pyynnöstä).**

Tasovaaka, **kalibrointihyväsyntä** (Valinnainen kalibrointi tilattavissa numerolla 479609.)
Lukuisat (valinnaiset) dataliitännät mahdollistavat punnustustietojen helpon siirron. Valinnaiset ainesosat saatavilla: Erillinen muisti tyhjän astian ja ohjeen ainesosien painolle (Netto-Total).

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkoadapterin, pöytäjalustan ja seinäkiinnikkeen, suojuksen.

Erikoistarvike:

Kalibrointi nro 479609 koko 300

Huomautus:

Asianmukainen kalibrointi vaatii vaa'an sijoituspaikan tietoa. Tilaa kalibrointi 479609 ja ilmoita sijoituspaikka.

Tekninen kuvaus

Kappalepaino vähintään	20 g
IP-suojausluokka	IP 65
Ylemmän punnitusalueen lukema	20 g
Punnituslevyn mitta	500×400 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Nettopaino	9 kg
Enimmäispunnitusalue	0 - 60 kg
Lukema	10 g
Vakautumisaika	2 s
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Valmistajamerkintä	Tyyppi IOC
Toistettavuus	20 g
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Tuotetyyppi	tasovaaka

Palvelut

KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 100 kg	027700 100
DAkS-kalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 180	027710 180