

KERN**Tasovaaka, tyyppi EOC, Enimmäispunnitusalue: 300Lkg**

Tilaustiedot

Tilausnumero	479606 300L
GTIN	4045761192294
Tuoteluokka	47D

Kuvaus

Malli:

- Kestävää ruostumattomasta teräksestä valmistettua tasovaaka voi käyttää paketti-, teollisuus- ja kappalelaskuvaakana.
- Kaksiosainen vaaka, jossa lukeman automaattinen vaihto (tarkempi lukema punnitusalueen alemmessa puoliskossa).
- Näyttöyksikön merkkikorkeus 24 mm; näyttöyksikkö voidaan irrottaa vaa'asta ja asettaa tai asentaa muualle pitkällä joustavalla johdolla.
- Suuri liikkuvuus valinnaisen akkukäytön ja kompaktin rakenteen ansiosta.
- Optinen ja akustinen signaali tukevat annostelua tai lajittelua toleranssialueella.
- Prosenttimääritys: Tukee vaaitusta määrättyyn arvoon (100 %) ja tästä asetusarvosta poikkeavien arvojen määrittämistä.
- Kappalelaskenta: Suurien kappalemäärien nopea selvittäminen yksinkertaisen laskentatoiminnon kautta. Vertailukappalemääräksi voi valita 5, 10, 25 tai 50 kpl.
- Säättöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen tarkistuspaino pyynnöstä).

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkoadapterin, pöytäjalustan ja seinäkiinnikkeen, suojuksen.

Tekninen kuvaus

Ylemmän punnitusalueen lukema	100 g
Kappalepaino vähintään	100 g
Enimmäispunnitusalue	0 - 300 kg
Lukema	50 g
Nettopaino	18,4 g
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Valmistajamerkintä	Tyyppi EOC
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Vakautumisaika	2 s
Toistettavuus	100 g
Punnituslevyn mitta	600×500 mm
IP-suojaluokka	IP 65
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Tuotetyyppi	tasovaaka